



Schubladenschränke müssen einige Bedürfnisse erfüllen

Der Lager- und Betriebseinrichter Wachter vertreibt auf der Online-Plattform Wachter24.de auch div. Typen von Schubladenschränken des deutschen Herstellers Bedrunka+Hirth.

Praktisch, grundsolide und ergonomisch, das sollte Schubladenschränke auszeichnen, denn diese sorgen für für Ordnung mit System.

Wachter24.de bietet in seinem Onlineshop Schubladenschränke von Bedrunka + Hirth und anderen namenhaften Hersteller an. Damit werden Hobby- oder Profibereich breitgefächert abgedeckt. Schubladenschränke gibt es auch als mobile Versionen als Werkstattwagen. Die Basis guter Schränke ist die Arbeitsplatte und die stabilen Schubladen mit hoher Tragkraft. Die Arbeitsplatten von Wachter24.de sind praxiserprobt und auch für schwere Arbeiten und häufige starke Beanspruchung geeignet.

Die Schubladenschränke und mobile Werkstattwagen bieten je nach Ausführung sehr viel Stauraum für Ordnung am Arbeitsplatz. Sie sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich. Ob mit massiver Multiplex Buchenplatte oder wasserfeste Platten mit EGB-Leitfähigkeit (für Bereiche mit offenen Stromquellen), gibt es die Möglichkeit diese mit einem stabilen Metallrahmen zu kombinieren.

Für den mobilen Einsatz oder in engen Räumen kommen am besten leichte und bewegliche Arbeitstische und Schränke zum Einsatz. Viele der Modelle der Schubladenschränke von wachter24.de sind in der Praxis schon lange erprobt und beinhalten das modulare Konzept (Baukastensystem). Für die Aufbewahrung von Werkzeugen und Material, sind bei vielen Schubladenschränken schon Schubladeneinsätzen oder Ablageflächen eingebaut.

Durch die Verwendung von hochwertigen Feinblech ist eine hohe Lebensdauer und höchste Stabilität mit deutscher Qualität gewährleistet. Es wird ausschliesslich ein umweltfreundliches ungiftiges Lackierverfahren angewendet und die hochwertige Pulverbeschichtung erfolgt in neun Standardfarben, so dass die Farbkombinationen der Schubladenschränke kundenbezogenen Freiraum gibt.

Dazu gibt es eine reichhaltige Zubehörpalette und Einteilungsmaterial für jede Anwendung. Angefangen von Muldenplatten und Kleinteilekästen in diversen Ausführungen über Metallunterteilungen bis hin zu Riffelgummieinlagen sowie Antirutschmatten. Die Gehäuse sind meistens aus Qualitätsfeinblech und rahmenverstärkt gefertigt. Die verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Schubladen sind mit Stahlkugellager geführt. Sie haben schraublose Befestigung der Führungsschienen und eine Zenralverriegelung über Zylinderschloss.

Die Schubladen der Schubladenschränke sind mit Einzelauszugssperrern und Kippsicherung ausgestattet. Praktische Griffleisten mit Beschriftungsstreifen sowie Alu-Griffleisten die bündig mit dem Gehäuse sind, unterbinden die Unfallgefahr.

Unter dem Titel "WhiteLine-Systems" ist ein neuer Katalog von Bedrunka + Hirth erschienen, indem sich Schränke, Tische, Gestaltungssysteme und viele weitere Helfer für den modernen Arbeitsplatz finden lassen. Diese Produkte werden vor allem in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Krankenhaus, Arztpraxen, Umkleide, Facility Management und im Büro eingesetzt. Ergonomie steht bei Bedrunka + Hirth Vordergrund. www.wachter24.de setzt mit Bedrunka + Hirth auf deutsche Markenqualität.

Schubladenschränke direkt online bestellen oder Experten-Beratung anfordern: <http://www.wachter24.de/schubladenschraenke/>

Pressekontakt

NETWAVES Internet & E-Commerce

Herr Matthias Henkel
Zum Endenberg 18
35216 Biedenkopf

netwaves.de
presse@netwaves.de

Firmenkontakt

WACHTER Lager- und Betriebseinrichtungen

Herr Michael Wachter
Pfarrer-Fuchs-Weg 9
88471 Laupheim-Bihlafingen

wachter24.de/
presse@netwaves.de

Wachter Lagertechnik wurde 1997 in Schnürpflingen gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und hat sich zu einem gefragten Partner in Sachen Regalsysteme und Betriebseinrichtungen entwickelt. Im Laufe der Zeit konnte Wachter zahlreiche und namhafte Unternehmen beraten und zu deren vollsten Zufriedenheit ausstatten. Anspruch und Motto von Wachter ist Kompetenz durch Erfahrung.